


**Garant**
**DN. G 150608, Clase: HU7305**


### Datos de pedido

Número de pedido	250762 HU7305
GTIN	4045197828903
Clase de artículo	21G

### Descripción

DN. G 150608 HU7305 Clase: HU7305  
 Rompevirutas: AM  
 Tolerancia: G  
 Profundidad de corte  $a_p$ : 0,5 - 5 mm  
 Avance  $f$ : 0,1 - 0,6 mm/rev,  
 Velocidad de corte  $v_c$  aplicación principal: 400 - 600 m/min

### Descripción técnica

Clase	HU7305
Rompevirutas	AM
Avance $f$	0,1 - 0,6 mm/rev,
Velocidad de corte $v_c$ aplicación principal	400 - 600 m/min
Profundidad de corte $a_p$	0,5 - 5 mm
Aplicación principal	N
Radio angular	0,8 mm

Condición de corte	ligeramente interrumpido
Asignación fino/desbaste	Desbaste-acabado
Material de corte	MD
Recubrimiento	Sin revestimiento
Código ISO plaquita de corte	DNMG 150608
Número de cambios/cortes	4
Tolerancia	G
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado