

**Tuerca TWINNUT, Rosca: M12****Datos de pedido**

Número de pedido	375392 M12
GTIN	4020772382285
Clase de artículo	35A

Descripción**Ejecución:**

Tuerca divisible para aplicación de montaje rápido. Fuerza de sujeción como la tuerca estándar con resistencia 10.

Tuerca **con** collar.

Ventaja:

Superación rápida de vástagos roscados largos corroídos, curvados hasta 20° o dañados.

Descripción técnica

Altura total	16 mm
Rosca	M12
Tipo	6333S
Tipo de producto	Tuerca