



Surtido básico de herramientas de sujeción, Medida nominal de la ranura en T/ de rosca: 14/M12mm



Datos de pedido

Número de pedido	375410 14/M12
GTIN	4020772083892
Clase de artículo	35A

Descripción

Ejecución:

- **Todas las piezas están fabricadas de acero bonificado.**
- **Tornillos para ranuras en T bonificados, rosca laminada.**

Aplicación:

Ideal para la **fabricación de herramientas**, la **producción** y los **dispositivos de adiestramiento**.

Contenido:

Bridas: 2 uds. / 14 × 100 mm; 2 uds. / 14 × 160 mm

Bloqu. de sujeción: 4 uds. / tam. 2; 4 uds. tam. 3

Tornillos para ranuras en T: 2 uds. / M12 × 14 × 50 mm; 4 uds. / M12 × 14 × 80 mm; 4 uds. / M12 × 14 × 125 mm

Espárragos: 2 uds. tam. M12 × 100

Tuercas altas: 6 uds. tam. M12

Arandelas: 6 uds. tam. M12

Tuercas de alargamiento: 2 uds. tam. M12

Descripción técnica

Medida nominal de ranura en T	14 mm
-------------------------------	-------

Rosca	M12
Tipo	6532
Tipo de producto	Elemento de sujeción