

**Tuerca alta, Rosca: M24****Datos de pedido**

Número de pedido	375385 M24
GTIN	4020772082451
Clase de artículo	35A

Descripción**Ejecución:**

Tuerca alta (= 1,5 d altura) con un extremo plano para el apoyo en arandela n.º 375340 y un extremo redondeado para el apoyo en cojinetes cónicos n.º 375355 D o n.º 375360 G.

Norma:

DIN 6330 B

Material:

Acero bonificado, resistencia 10.

Descripción técnica

Rosca	M24
Ø de collar	45 mm
Ancho de llave SW	36 mm
Longitud total	36 mm
Altura collar	6 mm
Medida entre vértices e	40 mm

Tipo	6330B
Tipo de producto	Tuerca