



## Surtido básico de herramientas de sujeción, Medida nominal de la ranura en T/ de rosca: 16/M14mm



### Datos de pedido

Número de pedido	375410 16/M14
GTIN	4020772083915
Clase de artículo	35A

### Descripción

#### Ejecución:

- **Todas las piezas están fabricadas de acero bonificado.**
- **Tornillos para ranuras en T bonificados, rosca laminada.**

#### Aplicación:

Ideal para la **fabricación de herramientas**, la **producción** y los **dispositivos de adiestramiento**.

#### Contenido:

Bridas: 2 uds. / 14 × 100 mm; 2 uds. / 14 × 160 mm

Bloqu. de sujeción: 4 uds. / tam. 2; 4 uds. / tam. 3

Tornillos para ranuras en T: 2 uds. / M14 × 16 × 63 mm; 4 uds. / M14 × 16 × 100 mm; 4 uds. / M14 × 16 × 160 mm

Espárragos: 2 uds; tam. M14×100;

2 uds. tam. M14×160

Tuercas altas: 6 uds. tam. M14

Arandelas: 6 uds. tam. M14

Tuercas de alargamiento: 2 uds. tam. M14

### Descripción técnica

Rosca	M14
Medida nominal de ranura en T	16 mm
Tipo	6532
Tipo de producto	Elemento de sujeción