



Surtido básico de herramientas de sujeción, Medida nominal de la ranura en T/ de rosca: 18/M16mm



Datos de pedido

Número de pedido	375410 18/M16
GTIN	4020772083908
Clase de artículo	35A

Descripción

Ejecución:

- **Todas las piezas están fabricadas de acero bonificado.**
- **Tornillos para ranuras en T bonificados, rosca laminada.**

Aplicación:

Ideal para la **fabricación de herramientas**, la **producción** y los **dispositivos de adiestramiento**.

Contenido:

Bridas: 2 uds. / 18 × 125 mm; 2 uds. / 18 × 200

Bloqu. de sujeción: 4 uds. / tam. 2; 4 uds. tam. 3

Tornillos para ranuras en T: 2 uds. / M16 × 18 × 63 mm; 4 uds. / M16 × 18 × 80 mm; 4 uds. / M16 × 18 × 160 mm

Espárragos: 2 uds; tam. M16 × 200;

4 uds. tam. M16 × 125 mm

Tuercas altas: 6 uds. tam. M16

Arandelas: 6 uds. tam. M16

Tuercas de alargamiento: 4 uds. tam. M16

Descripción técnica

Rosca	M16
Medida nominal de ranura en T	18 mm
Tipo	6532
Tipo de producto	Elemento de sujeción