



Juego de tornillos de amarre, Medida nominal de la ranura en T/ de rosca: 10/M10mm



Datos de pedido

Número de pedido	375400 10/M10
GTIN	4020772082987
Clase de artículo	35A

Descripción

Ejecución:

Todas las piezas bonificadas. Resistencia 8,8 o 10.

Guardadas en una caja de madera sólida con tapa rebatible.

Suministro:

Tornillos para ranuras en T n.º 375300 DIN 787: 4 uds. / 63 mm; 4 uds. / 100 mm; 2 uds. / 40 mm

Espárragos n.º 375380 DIN 6379: 4 uds. / 50 mm; 4 uds. / 80 mm; 4 uds. / 200 mm

Tuercas altas n.º 375385 DIN 6330 B: 4 uds.

Tuercas de alargamiento n.º 375395: 4 uds.

Arandelas n.º 375340 DIN 6340: 4 uds.

Arandelas y cojinetes esféricos n.º 375350; 375360 DIN 6319 C + G: 4 uds.

Descripción técnica

Caja de madera altura	32 mm
Medida nominal de ranura en T	10 mm
Caja de madera anchura	188 mm
Rosca	M10

Caja de madera longitud	254 mm
Tipo	6520
Tipo de producto	Tornillo de amarre