



Juego de tornillos de amarre, Medida nominal de la ranura en T/ de rosca: 12/ M12mm



Datos de pedido

Número de pedido	375400 12/M12
GTIN	4020772082994
Clase de artículo	35A

Descripción

Ejecución:

Todas las piezas bonificadas. Resistencia 8,8 o 10.

Guardadas en una caja de madera sólida con tapa abatible.

Suministro:

Tornillos para ranuras en T n.º 375300 DIN 787: 4 uds. / 80 mm; 4 uds. / 125 mm; 2 uds. / 50 mm

Espárragos n.º 375380 DIN 6379: 4 uds. / 63 mm; 4 uds. / 100 mm; 4 uds. / 200 mm

Tuercas altas n.º 375385 DIN 6330 B: 4 ud.

Tuercas de alargamiento n.º 375395: 4 ud.

Arandelas n.º 375340 DIN 6340: 4 ud.

Arandelas y cojinetes esféricos n.º 375350; 375360 DIN 6319 C + G: 4 ud.

Descripción técnica

Medida nominal de ranura en T	12 mm
Caja de madera altura	36 mm
Caja de madera longitud	278 mm
Rosca	M12

Caja de madera anchura	234 mm
Tipo	6520
Tipo de producto	Tornillo de amarre