



## Trazador acodado, con puntas de metal duro



### Datos de pedido

Número de pedido	458700
GTIN	
Clase de artículo	42F

### Descripción

**Ejecución:**

Puntas de metal duro, 1 lámina cortante recta y 1 acodada, pavonadas. Parte de mango moleteado.

**Aplicación:**

Especialmente adecuado para trazado de piezas de trabajo extremadamente duras.

**Pieza de repuesto:**

Varillas de recambio n.º 458630; 458640.

### Descripción técnica

Longitud total	220 mm
Tipo de producto	Trazador

### Accesorios

Lámina cortante de recambio curvada con rosca	458740
Lámina cortante de recambio recta con rosca	458730