




Pareja de topes paralelos, Medida nominal de ranura en T: 12mm



Datos de pedido

Número de pedido	375500 12
GTIN	4020772074289
Clase de artículo	35A

Descripción

Ejecución:

Con tolerancia negativa h7, adecuados para ranuras de máquinas con tolerancia H8. Medida de altura según tolerancia IT5.

Aplicación:

- Como topes en la ranuras de máquinas.
- Como soportes paralelos en dispositivos de sujeción. Para otros soportes paralelos, ver n.º 366400 – 366750.

Material:

Acero templado.

Descripción técnica

Medida nominal de ranura en T	12 mm
Tolerancia de altura por pares IT5	0,011 mm
Longitud	100 mm
Tolerancia de anchura h7	-0,018 mm
Altura	40 mm
Tipo	6350
Tipo de producto	Bases paralelas

