



Rectificadora doble ECO, 230 V, Tipo: W150



Datos de pedido

| | |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido | 077502 W150 |
| GTIN | 2050001694607 |
| Clase de artículo | 03S |

Descripción

Ejecución:

Rectificadora doble de corriente alterna monofásica con un **motor silencioso sin mantenimiento. Escudos protectores para los ojos de grandes dimensiones** garantizan una seguridad elevada para el usuario. Los asientos para las piezas de trabajo son **reajustables sin herramientas.**

La **protección contra re arranque** impide el arranque imprevisto de la máquina tras un corte de corriente.

Función:

IP20: existe protección contra la penetración de cuerpos extraños de $\varnothing < 12$ mm, pero se debe evitar el contacto, y no existe protección contra el agua.

Suministro:

Con muelas abrasivas de corindón normal NK36 y NK60.

Nota:

Encontrará muelas abrasivas adecuadas a partir del n.º 596100 y n.º 568733.

Soporte de máquina adecuado n.º 077513 tam. DS04 con placa adaptadora n.º 077515 tam. ECO.

Consumo de potencia: 520 W

Velocidad de giro máxima: 2900 min⁻¹

Ø de muela abrasiva D: 150 mm

Anchura de muela abrasiva P: 20 - 25 mm

Ø de perforación de muela abrasiva H: 32 mm

Peso: 16 kg

Descripción técnica

| | |
|--------------------------------------|--|
| Peso | 16 kg |
| Quality Dress | W150 |
| Velocidad de giro máxima | 2900 min ⁻¹ |
| Consumo de potencia | 520 W |
| Anchura de muela abrasiva P | 20 - 25 mm |
| Ø de perforación de muela abrasiva H | 32 mm |
| Ø de muela abrasiva D | 150 mm |
| Suministro de energía | Funcionamiento con alimentación de red |
| Tipo de producto | Rectificadora doble |

Accesorios

| | |
|--|-------------|
| Muela para esmeriladora D×T×H (mm) Tipo EK80 | 596200 EK80 |
| Muela para esmeriladora D×T×H (mm) Tipo C800 | 596100 C800 |
| Placa adaptadora para ECO-DS04 adecuado para ECO | 077515 ECO |
| Muela para esmeriladora D×T×H (mm) Tipo EK60 | 596200 EK60 |
| Pie para máquina Adecuada para máquina DS04 | 077513 DS04 |
| Muela para esmeriladora D×T×H (mm) Tipo EK80 | 596100 EK80 |
| Muela para esmeriladora D×T×H (mm) Tipo C800 | 596200 C800 |
| Muela para esmeriladora D×T×H (mm) Tipo SC80 | 596100 SC80 |
| Máquina roscadora para n.º 077502 Tipo ECO | 077509 ECO |
| Muela para esmeriladora D×T×H (mm) Tipo SC80 | 596200 SC80 |
| Muela para esmeriladora D×T×H (mm) Tipo NK60 | 596200 NK60 |