



Juego de micrómetros de interiores XT, Capacidad de medición: 6-10mm



Datos de pedido

Número de pedido	428550 6-10
GTIN	5051102212100
Clase de artículo	46B

Descripción

Ejecución:

Micrómetro de interiores XT de 3 contactos. Husillo de medición templado y rectificado. Tambor de micrómetro con escala negro intenso, todas las piezas de lectura de cromado mate. Triquete sensitivo para una presión de medición uniforme. Todos los aparatos provistos con número de serie y certificado de prueba. Modelo "Micro" con resolución mejorada de 2 µm.

Aplicación:

Taladros de agujero ciego y de agujero pasante, rebordes de centrado.

Suministro:

Micrómetros de interiores n.º 428500, anillos de comprobación con certificado de prueba UKAS.

Partes opcionales:

Anillos de comprobación n.º 484030, prolongación n.º 428510.

Pieza de repuesto:

Cabezales de medición n.º 428605.

Descripción técnica

Ø anillo de comprobación	8 mm
Número de anillos comprobación	1
Capacidad de medición	6 - 10 mm

Número de micrómetros	2
Norma	DIN 863
Graduación tambor de medición	1/50 mm
Técnica de medición	analógico
Embalaje	caja estable
Calibración	S6
Tipo de producto	Micrómetro de interiores de 3 puntos

Servicios

Calibración Juego micrómetros de interiores Capacidad de medición 6-10 mm	020550 6-10
---	-------------

Accesorios

Micrómetro de interiores XT Capacidad de medición 8-10 mm	428500 8-10
Anillo de comprobación DIN 2250 C Ø nominal 7 mm	484030 7
Anillo de comprobación DIN 2250 C Ø nominal 9 mm	484030 9
Cabeza de medición de recambio XT Capacidad de medición 8-10 mm	428605 8-10
Prolongación para micrómetros de interiores Tipo 1/63	428510 1/63
Cabeza de medición de recambio XT Capacidad de medición 6-8 mm	428605 6-8
Micrómetro de interiores XT Capacidad de medición 6-8 mm	428500 6-8
Juego de mordazas de medición 3 piezas Capacidad de medición 6-8 mm	428745 6-8
Juego de muelle recuperador 3 piezas Capacidad de medición 6-8 mm	428746 6-8
Juego de mordazas de medición 3 piezas Capacidad de medición 8-10 mm	428745 8-10
Juego de muelle recuperador 3 piezas Capacidad de medición 8-10 mm	428746 8-10

