



Micrómetro de interiores XT, Capacidad de medición: 10-12,5mm



Datos de pedido

Número de pedido	428500 10-12,5
GTIN	5051102212179
Clase de artículo	46B

Descripción

Ejecución:

Micrómetro de interiores XT de 3 contactos. Husillo de medición templado y rectificado. Tambor de micrómetro con escala negro intenso, todas las piezas de lectura de cromado mate. Triquete sensitivo para una presión de medición uniforme. Todos los aparatos provistos con número de serie y certificado de prueba. Modelo "Micro" con resolución mejorada de 2 µm.

Aplicación:

Taladros de agujero ciego y de agujero pasante, rebordes de centrado.

Partes opcionales:

Anillos de comprobación n.º 484030, prolongación n.º 428510.

Pieza de repuesto:

Cabezales de medición n.º 428605.

Descripción técnica

Profundidad de medición estándar	58 mm
Capacidad de medición	10 - 12,5 mm
Medida a	1,9 mm

Profundidad de medición con prolongación	134 mm
Límite de error	0,004 mm
Lectura	0,002 mm
Norma	DIN 863
Graduación tambor de medición	1/50 mm
Técnica de medición	analógico
Embalaje	caja estable
Calibración	B6
Tipo de producto	Micrómetro de interiores de 3 puntos

Servicios

Calibración Micrómetro de interiores de tres contactos Capacidad de medición máxima 20 mm	022500 20
Calibración DAkkS Micrómetro de interiores de 3 puntos Capacidad de medición máxima 200 mm	022510 200

Accesorios

Anillo de comprobación DIN 2250 C Ø nominal 11 mm	484030 11
Anillo de comprobación DIN 2250 C Ø nominal 12 mm	484030 12
Cabeza de medición de recambio XT Capacidad de medición 10-12,5 mm	428605 10-12,5
Anillo de comprobación DIN 2250 C Ø nominal 10 mm	484030 10
Prolongación para micrómetros de interiores Tipo 2/76	428510 2/76
Juego de mordazas de medición 3 piezas Capacidad de medición 10-12,5 mm	428745 10-12,5
Juego de muelle recuperador 3 piezas Capacidad de medición 10-12,5 mm	428746 10-12,5