



## Micrómetro de interiores, Capacidad de medición: 100-125mm



### Datos de pedido

Número de pedido	427800 100-125
GTIN	2050001053640
Clase de artículo	43A

### Descripción

#### Ejecución:

**Construcción de tubo ligera, resistente al pandeo.** Varilla patrón completamente templada y rectificada. **Superficies de medición templadas y lapeadas esféricamente.** Elementos de mando y piezas de lectura de cromado mate. A partir de una capacidad de medición 100 – 125 mm con aislamiento térmico y dispositivo de sujeción.

#### Suministro:

Micrómetro en casquillo.

### Descripción técnica

Ø de tambor de medición	20 mm
Capacidad de medición	100 - 125 mm
Ø de varilla	8 mm
Lectura	0,01 mm
Límite de error	6 µm
Norma	DIN 863
Graduación tambor de medición	1/50 mm
Técnica de medición	analógico
Calibración	B10
Tipo de producto	Micrómetro de interiores de dos contactos

## Servicios

Calibración Micrómetro de interiores Capacidad de medición máxima 200 mm	022440 200
Calibración DAkkS Micrómetro de interiores Capacidad de medición máxima 200 mm	022450 200