



Trazador acodado, con puntas de metal duro



Datos de pedido

Número de pedido	458600
GTIN	
Clase de artículo	46R

Descripción

Ejecución:

Puntas de metal duro, 1 lamina cortante recta y 1 acodada, niqueladas y cromadas. Parte de mango moleteado.

Aplicación:

Especialmente adecuado para trazado de piezas de trabajo extremadamente duras.

Pieza de repuesto:

Varillas de recambio n.º 458630; 458640.

Descripción técnica

Longitud total	220 mm
Tipo de producto	Trazador

Accesorios

Lámina cortante de recambio recta sin rosca	458630
Lámina cortante de recambio curvada sin rosca	458640
Lámina cortante de recambio curvada con rosca	458740
Lámina cortante de recambio recta con rosca	458730