



Juego de micrómetros de interiores XT, Capacidad de medición: 10-20mm



Datos de pedido

Número de pedido	428550 10-20
GTIN	5051102212131
Clase de artículo	46B

Descripción

Ejecución:

Micrómetro de interiores XT de 3 contactos. Husillo de medición templado y rectificado. Tambor de micrómetro con escala negro intenso, todas las piezas de lectura de cromado mate. Triquete sensitivo para una presión de medición uniforme. Todos los aparatos provistos con número de serie y certificado de prueba. Modelo "Micro" con resolución mejorada de 2 µm.

Aplicación:

Taladros de agujero ciego y de agujero pasante, rebordes de centrado.

Suministro:

Micrómetros de interiores n.º 428500, anillos de comprobación con certificado de prueba UKAS.

Partes opcionales:

Anillos de comprobación n.º 484030, prolongación n.º 428510.

Pieza de repuesto:

Cabezales de medición n.º 428605.

Descripción técnica

Número de anillos comprobación	2
Capacidad de medición	10 - 20 mm
Ø anillo de comprobación	12,5 / 20 mm

Número de micrómetros	3
Norma	DIN 863
Graduación tambor de medición	1/50 mm
Técnica de medición	analógico
Embalaje	caja estable
Calibración	S6
Tipo de producto	Micrómetro de interiores de 3 puntos

Servicios

Calibración Juego micrómetros de interiores Capacidad de medición 10-20 mm	020550 10-20
--	--------------

Accesorios

Micrómetro de interiores XT Capacidad de medición 10-12,5 mm	428500 10-12,5
Micrómetro de interiores XT Capacidad de medición 16-20 mm	428500 16-20
Cabeza de medición de recambio XT Capacidad de medición 10-12,5 mm	428605 10-12,5
Micrómetro de interiores XT Capacidad de medición 12,5-16 mm	428500 12,5-16
Anillo de comprobación DIN 2250 C Ø nominal 14 mm	484030 14
Anillo de comprobación DIN 2250 C Ø nominal 18 mm	484030 18
Cabeza de medición de recambio XT Capacidad de medición 12,5-16 mm	428605 12,5-16
Prolongación para micrómetros de interiores Tipo 3/100	428510 3/100
Anillo de comprobación DIN 2250 C Ø nominal 11 mm	484030 11
Prolongación para micrómetros de interiores Tipo 2/76	428510 2/76
Cabeza de medición de recambio XT Capacidad de medición 16-20 mm	428605 16-20
	428745 10-12,5

Juego de mordazas de medición 3 piezas Capacidad de medición 10-12,5 mm

Juego de muelle recuperador 3 piezas Capacidad de medición 10-12,5 mm

428746 10-12,5

Juego de mordazas de medición 3 piezas Capacidad de medición 12,5-16 mm

428745 12,5-16

Juego de muelle recuperador 3 piezas Capacidad de medición 12,5-16 mm

428746 12,5-16

Juego de mordazas de medición 3 piezas Capacidad de medición 16-20 mm

428745 16-20

Juego de muelle recuperador 3 piezas Capacidad de medición 16-20 mm

428746 16-20