


CNMG 120404, Clase: PV720

Datos de pedido

Número de pedido	250102 PV720
GTIN	4960664723560
Clase de artículo	25E

Descripción técnica

Profundidad de corte a_p	0,2 - 2,5 mm
Radio angular	0,4 mm
Avance f	0,05 - 0,3 mm/rev,
Velocidad de corte v_c aplicación principal	110 - 520 m/min
Aplicación principal	P
Clase	PV720
Rompevirutas	PQ
Condición de corte	continuo
Asignación fino/desbaste	Acabado
Material de corte	CERMET
Código ISO plaquita de corte	CNMG 120404
Número de cambios/cortes	4

Tipo de producto

Plaquita de corte para torneado