


SNMG 120408, Clase: PV720

Datos de pedido

Número de pedido	251254 PV720
GTIN	4960664724710
Clase de artículo	25E

Descripción técnica

Avance f	0,15 - 0,6 mm/rev,
Clase	PV720
Aplicación principal	P
Condición de corte	continuo
Profundidad de corte a_p	1 - 4 mm
Rompevirutas	PG
Velocidad de corte v_c aplicación principal	110 - 490 m/min
Radio angular	0,8 mm
Asignación fino/desbaste	Desbaste-acabado
Material de corte	CERMET
Código ISO plaquita de corte	SNMG 120408
Número de cambios/cortes	8

Tipo de producto

Plaquita de corte para torneado