


**DNMG 150604, Clase: PV720**

**Datos de pedido**

Número de pedido	250696 PV720
GTIN	4960664724574
Clase de artículo	25E

**Descripción técnica**

Velocidad de corte $v_c$ aplicación principal	110 - 520 m/min
Profundidad de corte $a_p$	0,2 - 2,5 mm
Rompevirutas	PQ
Aplicación principal	P
Condición de corte	continuo
Radio angular	0,4 mm
Avance $f$	0,05 - 0,3 mm/rev,
Clase	PV720
Asignación fino/desbaste	Acabado
Material de corte	CERMET
Código ISO plaquita de corte	DNMG 150604
Número de cambios/cortes	4

Tipo de producto

Plaquita de corte para torneado