

**SNMG 120408, Clase: PV720****Datos de pedido**

Número de pedido	251164 PV720
GTIN	4960664724758
Clase de artículo	25E

**Descripción técnica**

Radio angular	0,8 mm
Avance f	0,05 - 0,3 mm/rev,
Rompevirutas	PQ
Aplicación principal	P
Profundidad de corte $a_p$	0,2 - 2,5 mm
Clase	PV720
Condición de corte	continuo
Velocidad de corte $v_c$ aplicación principal	110 - 520 m/min
Asignación fino/desbaste	Acabado
Material de corte	CERMET
Código ISO plaquita de corte	SNMG 120408
Número de cambios/cortes	8

Tipo de producto

Plaquita de corte para torneado