


TNMG 160404, Clase: PV720

Datos de pedido

Número de pedido	251472 PV720
GTIN	4960664725397
Clase de artículo	25E

Descripción técnica

Rompevirutas	PQ
Radio angular	0,4 mm
Velocidad de corte v_c aplicación principal	110 - 520 m/min
Profundidad de corte a_p	0,2 - 2,5 mm
Clase	PV720
Avance f	0,05 - 0,3 mm/rev,
Condición de corte	continuo
Aplicación principal	P
Asignación fino/desbaste	Acabado
Material de corte	CERMET
Código ISO plaquita de corte	TNMG 160404
Número de cambios/cortes	6

Tipo de producto

Plaquita de corte para torneado