


**VNMG 160408, Clase: PV720**

**Datos de pedido**

Número de pedido	251754 PV720
GTIN	4960664726462
Clase de artículo	25E

**Descripción técnica**

Velocidad de corte $v_c$ aplicación principal	110 - 520 m/min
Avance $f$	0,05 - 0,3 mm/rev,
Condición de corte	continuo
Aplicación principal	P
Profundidad de corte $a_p$	0,2 - 2,5 mm
Radio angular	0,8 mm
Clase	PV720
Rompevirutas	PQ
Asignación fino/desbaste	Acabado
Material de corte	CERMET
Código ISO plaquita de corte	VNMG 160408
Número de cambios/cortes	4

Tipo de producto

Plaquita de corte para torneado