


CCMT 09T308, Clase: PV720

Datos de pedido

Número de pedido	260098 PV720
GTIN	4960664723409
Clase de artículo	25E

Descripción técnica

Rompevirutas	HQ
Clase	PV720
Radio angular	0,8 mm
Profundidad de corte a_p	0,5 - 2,5 mm
Velocidad de corte v_c aplicación principal	60 - 270 m/min
Aplicación principal	P
Condición de corte	continuo
Avance f	0,05 - 0,25 mm/rev,
Asignación fino/desbaste	Acabado
Material de corte	CERMET
Código ISO plaquita de corte	CCMT 09T308
Número de cambios/cortes	2

Tolerancia	M
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado