

**DC. T 11T302, Clase: PV720****Datos de pedido**

Número de pedido	260385 PV720
GTIN	4960664724147
Clase de artículo	25E

**Descripción técnica**

Condición de corte	continuo
Rompevirutas	HQ
Clase	PV720
Aplicación principal	P
Profundidad de corte $a_p$	0,5 - 1,5 mm
Radio angular	0,2 mm
Avance f	0,05 - 0,25 mm/rev,
Velocidad de corte $v_c$ aplicación principal	60 - 270 m/min
Asignación fino/desbaste	Acabado
Material de corte	CERMET
Código ISO plaquita de corte	DCMT 11T302
Número de cambios/cortes	2

Tolerancia	M
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado