

**DCMT 070208, Clase: PV720****Datos de pedido**

Número de pedido	260486 PV720
GTIN	4960664726875
Clase de artículo	25E

**Descripción técnica**

Rompevirutas	GK
Profundidad de corte $a_p$	0,5 - 3 mm
Condición de corte	continuo
Clase	PV720
Velocidad de corte $v_c$ aplicación principal	60 - 270 m/min
Avance $f$	0,1 - 0,3 mm/rev,
Radio angular	0,8 mm
Aplicación principal	P
Asignación fino/desbaste	Desbaste-acabado
Material de corte	CERMET
Código ISO plaquita de corte	DCMT 070208
Número de cambios/cortes	2

Tolerancia	M
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado