



Micrómetro de interiores XT, Capacidad de medición: 175-200mm



Datos de pedido

Número de pedido	428500 175-200
GTIN	5051102094805
Clase de artículo	46B

Descripción

Ejecución:

Micrómetro de interiores XT de 3 contactos. Husillo de medición templado y rectificado. Tambor de micrómetro con escala negro intenso, todas las piezas de lectura de cromado mate. Triquete sensitivo para una presión de medición uniforme. Todos los aparatos provistos con número de serie y certificado de prueba. Para medición de agujeros ciegos a partir del tam. 12,5 – 16. Micrómetros de interiores para una precisión superior. Mordazas de medición fijas de metal duro, a partir de tam. 12,5 con insertos de metal duro.

Aplicación:

Taladros de agujero ciego y de agujero pasante, rebordes de centrado.

Partes opcionales:

Anillos de comprobación n.º 484030, prolongación n.º 428510.

Pieza de repuesto:

Cabezales de medición n.º 428605.

Descripción técnica

Capacidad de medición	175 - 200 mm
Medida a	0,5 mm

Profundidad de medición estándar	115 mm
Profundidad de medición con prolongación	265 mm
Límite de error	0,007 mm
Lectura	0,005 mm
Norma	DIN 863
Graduación tambor de medición	1/50 mm
Técnica de medición	analógico
Embalaje	caja estable
Calibración	B6
Tipo de producto	Micrómetro de interiores de 3 puntos

Servicios

Calibración DAkkSMicrómetro de interiores de 3 puntos Capacidad de medición máxima 200 mm	022510 200
CalibraciónMicrómetro de interiores de tres contactos Capacidad de medición máxima 200 mm	022500 200

Accesorios

Cabeza de medición de recambio XT Capacidad de medición 175-200 mm	428605 175-200
Anillo de comprobaciónDIN 2250 C Ø nominal 175 mm	484030 175
Anillo de comprobaciónDIN 2250 C Ø nominal 190 mm	484030 190
Prolongación para micrómetros de interiores Tipo 5/150	428510 5/150
Juego de mordazas de medición3 piezas Capacidad de medición 175-200 mm	428745 175-200
Juego de muelle recuperador3 piezas Capacidad de medición 175-200 mm	428746 175-200