


VBMT 160404, Clase: PV720

Datos de pedido

| | |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido | 261182 PV720 |
| GTIN | 4960664726134 |
| Clase de artículo | 25E |

Descripción técnica

| | |
|---|---------------------|
| Rompevirutas | HQ |
| Condición de corte | continuo |
| Aplicación principal | P |
| Clase | PV720 |
| Avance f | 0,05 - 0,25 mm/rev, |
| Radio angular | 0,4 mm |
| Velocidad de corte v_c aplicación principal | 60 - 270 m/min |
| Profundidad de corte a_p | 0,5 - 2 mm |
| Asignación fino/desbaste | Acabado |
| Material de corte | CERMET |
| Código ISO plaquita de corte | VBMT 160404 |
| Número de cambios/cortes | 2 |

Tipo de producto

Plaquita de corte para torneado