



Micrómetro de interiores XT, Capacidad de medición: 20-25mm



Datos de pedido

Número de pedido	428500 20-25
GTIN	5051102090456
Clase de artículo	46B

Descripción

Ejecución:

Micrómetro de interiores XT de 3 contactos. Husillo de medición templado y rectificado. Tambor de micrómetro con escala negro intenso, todas las piezas de lectura de cromado mate. Triquete sensitivo para una presión de medición uniforme. Todos los aparatos provistos con número de serie y certificado de prueba. Para medición de agujeros ciegos a partir del tam. 12,5 – 16. Micrómetros de interiores para una precisión superior. Mordazas de medición fijas de metal duro, a partir de tam. 12,5 con insertos de metal duro.

Aplicación:

Taladros de agujero ciego y de agujero pasante, rebordes de centrado.

Partes opcionales:

Anillos de comprobación n.º 484030, prolongación n.º 428510.

Pieza de repuesto:

Cabezales de medición n.º 428605.

Descripción técnica

Capacidad de medición	20 - 25 mm
Profundidad de medición estándar	66 mm

Medida a	0,5 mm
Profundidad de medición con prolongación	216 mm
Límite de error	0,004 mm
Lectura	0,005 mm
Norma	DIN 863
Graduación tambor de medición	1/50 mm
Técnica de medición	analógico
Embalaje	caja estable
Calibración	B6
Tipo de producto	Micrómetro de interiores de 3 puntos

Servicios

Calibración DAkkSMicrómetro de interiores de 3 puntos Capacidad de medición máxima 200 mm	022510 200
CalibraciónMicrómetro de interiores de tres contactos Capacidad de medición máxima 50 mm	022500 50

Accesorios

Anillo de comprobaciónDIN 2250 C Ø nominal 25 mm	484030 25
Prolongación para micrómetros de interiores Tipo 4/150	428510 4/150
Anillo de comprobaciónDIN 2250 C Ø nominal 22 mm	484030 22
Anillo de comprobaciónDIN 2250 C Ø nominal 20 mm	484030 20
Anillo de comprobaciónDIN 2250 C Ø nominal 24 mm	484030 24
Juego de mordazas de medición3 piezas Capacidad de medición 20-25 mm	428745 20-25
Juego de muelle recuperador3 piezas Capacidad de medición 20-25 mm	428746 20-25