

Garant**Regla biselada inoxidable en estuche, Longitud: 75mm****Datos de pedido**

Número de pedido	460095 75
GTIN	4045197444264
Clase de artículo	41H

Descripción**Ejecución:**

Cantos de medición precisos templados, rectificados y lapeados de precisión. Sección transversal en forma de cuña con salida puntiaguda para comprobación también en esquinas, ranuras, holguras, etc. Con mango aislante de plástico para proteger el calor de las manos.

De acero **inoxidable. Ambos biseles mates antideslumbrantes.**

Nota:

La tolerancia de alineación de los cantos de medición se refiere a un intervalo de giro de $\pm 15^\circ$ con respecto al plano simétrico.

Descripción técnica

Longitud	75 mm
Tolerancia de alineación de los cantos de medición	0,002 mm
Norma	DIN 874
Material	Acero inoxidable
Superficie bisel	antideslumbrante deslustrado
Embalaje	Estuche
Calibración	F6
Tipo de producto	Regla biselada

Servicios

Calibración DAkkSRegla biselada Longitud máxima 500 mm

026010 500

CalibraciónRegla biselada Longitud máxima 200 mm

026000 200