



Tensor vertical con pie horizontal, Tipo: 3



Datos de pedido

Número de pedido	376508 3
GTIN	4045197226280
Clase de artículo	32S

Descripción

Ejecución:

Con pie horizontal para la fijación a placas de montaje, etc.

Aplicación:

Para la fijación y la apertura rápidas en la fabricación de piezas en serie o para la incorporación en dispositivos de sujeción especiales. Apropiado para la sujeción en el taladrado, escariado, rectificado, curvado, soldadura, montaje, etc.

Descripción técnica

Longitud total	90 mm
Distancia entre orificios f	31,6 mm
Ø de la perforación d	7,2 mm
Distancia entre taladros e	19 mm
Tornillo de presión	M8 × 45 mm
Fuerza de retención P1	1800 N

Fuerza de retención P2	2500 N
Altura total	205 mm
Tipo	376508 3
Altura de sujeción H	32 mm
Tipo de producto	Tensor vertical