



Micrómetro de interiores XT, Capacidad de medición: 65-80mm



Datos de pedido

Número de pedido	428500 65-80
GTIN	5051102085582
Clase de artículo	46B

Descripción

Ejecución:

Micrómetro de interiores XT de 3 contactos. Husillo de medición templado y rectificado. Tambor de micrómetro con escala negro intenso, todas las piezas de lectura de cromado mate. Triquete sensitivo para una presión de medición uniforme. Todos los aparatos provistos con número de serie y certificado de prueba. Para medición de agujeros ciegos a partir del tam. 12,5 – 16. Micrómetros de interiores para una precisión superior. Mordazas de medición fijas de metal duro, a partir de tam. 12,5 con insertos de metal duro.

Aplicación:

Taladros de agujero ciego y de agujero pasante, rebordes de centrado.

Partes opcionales:

Anillos de comprobación n.º 484030, prolongación n.º 428510.

Pieza de repuesto:

Cabezales de medición n.º 428605.

Descripción técnica

Capacidad de medición	65 - 80 mm
Profundidad de medición con prolongación	230 mm

Profundidad de medición estándar	80 mm
Medida a	0,5 mm
Límite de error	0,005 mm
Lectura	0,005 mm
Norma	DIN 863
Graduación tambor de medición	1/50 mm
Técnica de medición	analógico
Embalaje	caja estable
Calibración	B6
Tipo de producto	Micrómetro de interiores de 3 puntos

Servicios

Calibración DAkkSMicrómetro de interiores de 3 puntos Capacidad de medición máxima 200 mm	022510 200
CalibraciónMicrómetro de interiores de tres contactos Capacidad de medición máxima 100 mm	022500 100

Accesorios

Prolongación para micrómetros de interiores Tipo 5/150	428510 5/150
Anillo de comprobaciónDIN 2250 C Ø nominal 80 mm	484030 80
Anillo de comprobaciónDIN 2250 C Ø nominal 70 mm	484030 70
Anillo de comprobaciónDIN 2250 C Ø nominal 65 mm	484030 65
Cabeza de medición de recambio XT Capacidad de medición 65-80 mm	428605 65-80
Anillo de comprobaciónDIN 2250 C Ø nominal 75 mm	484030 75
Juego de mordazas de medición3 piezas Capacidad de medición 65-80 mm	428745 65-80
Juego de muelle recuperador3 piezas Capacidad de medición 65-80 mm	428746 65-80