



Tensores horizontales con pie horizontal inoxidable, Tipo: 3



Datos de pedido

Número de pedido	376620 3
GTIN	4020772008963
Clase de artículo	35A

Descripción

Ejecución:

Seguro contra pérdida para tornillos de presión.

Modo de construcción compacto gracias al nuevo mango.

Mango ergonómico de 2 componentes con gran comodidad de manejo gracias al apoyo de la mano agrandado.

Con pie horizontal para la fijación a placas de montaje, etc.

Aplicación:

Para la fijación y la apertura rápidas en la fabricación de piezas en serie o para la incorporación en dispositivos de sujeción especiales. Apropiado para la sujeción en el taladrado, escariado, rectificado, curvado, soldadura, montaje, etc.

Descripción técnica

Altura total	48,5 mm
Fuerza de retención P2	2500 N
Tornillo de presión	M8 × 45 mm
Distancia entre orificios f	22-31,8 mm
Distancia entre taladros e	25,7 mm
Longitud total	206 mm

Fuerza de retención P1	1800 N
Ø de la perforación d	6,5 mm
Tipo	6830NIJ
Altura de sujeción H	32 mm
Tipo de producto	Tensores horizontales