



Tensores horizontales con pie horizontal, Tipo: 0



Datos de pedido

Número de pedido	376625 0
GTIN	4045197229908
Clase de artículo	32S

Descripción

Ejecución:

Seguro contra pérdida para tornillos de presión.
Con pie horizontal para la fijación a placas de montaje, etc.

Aplicación:

Para la fijación y la apertura rápidas en la fabricación de piezas en serie o para la incorporación en dispositivos de sujeción especiales. Apropiado para la sujeción en el taladrado, escariado, rectificado, curvado, soldadura, montaje, etc.

Descripción técnica

Altura total	17 mm
Longitud total	77 mm
Tornillo de presión	M4x20 mm
Ø de la perforación d	4,3 mm
Fuerza de retención P1	230 N
Distancia entre taladros e	11,2 mm
Distancia entre orificios f	16 mm
Fuerza de retención P2	380 N
Tipo	376625 0

Altura de sujeción H	8 mm
Tipo de producto	Tensores horizontales