



Tensores horizontales con pie horizontal, Tipo: 1



Datos de pedido

Número de pedido	376625 1
GTIN	4045197229915
Clase de artículo	32S

Descripción

Ejecución:

Seguro contra pérdida para tornillos de presión.
Con pie horizontal para la fijación a placas de montaje, etc.

Aplicación:

Para la fijación y la apertura rápidas en la fabricación de piezas en serie o para la incorporación en dispositivos de sujeción especiales. Apropiado para la sujeción en el taladrado, escariado, rectificado, curvado, soldadura, montaje, etc.

Descripción técnica

Distancia entre orificios f	19,7 mm
Distancia entre taladros e	13,5 mm
Altura total	38 mm
Fuerza de retención P1	460 N
Fuerza de retención P2	700 N
Longitud total	105 mm
Ø de la perforación d	5,2 mm
Tornillo de presión	M5 × 30 mm
Tipo	376625 1

Altura de sujeción H	18 mm
Tipo de producto	Tensores horizontales