



## Pie acodado estable, Tipo: 2



### Datos de pedido

Número de pedido	376730 2
GTIN	4020772094027
Clase de artículo	35A

### Descripción

#### Aplicación:

- **Ámbito de empleo más amplio gracias a la mayor altura de sujeción.**
- **Fijación mediante 4 tornillos.**

#### Idóneo para:

Tensor de biela n.º 376700; 376710.

### Descripción técnica

f	40 mm
a	60 mm
e	22 mm
c	11 - 18 mm
d	6,7 mm
k	16,2 mm
g	40 mm
h	24 mm

Longitud de escalón b	11 mm
l	5 mm
i	40 mm
Tipo	6843
Tipo de producto	Pie acodado