



Tensores horizontales con pie horizontal, Tipo: 1



Datos de pedido

Número de pedido	376610 1
GTIN	4020772008055
Clase de artículo	35A

Descripción

Ejecución:

Seguro contra pérdida para tornillos de presión.

Modo de construcción compacto gracias al nuevo mango.

Mango ergonómico de 2 componentes con gran comodidad de manejo gracias al apoyo de la mano agrandado.

Con pie horizontal para la fijación a placas de montaje, etc.

Aplicación:

Para la fijación y la apertura rápidas en la fabricación de piezas en serie o para la incorporación en dispositivos de sujeción especiales. Apropiado para la sujeción en el taladrado, escariado, rectificado, curvado, soldadura, montaje, etc.

Descripción técnica

Altura total	30 mm
Tornillo de presión	M5 × 30 mm
Distancia entre orificios f	19,7 mm
Longitud total	120 mm
Ø de la perforación d	5,2 mm
Fuerza de retención P2	1100 N

Distancia entre taladros e	13-14,5 mm
Fuerza de retención P1	800 N
Tipo	6830J
Altura de sujeción H	19 mm
Tipo de producto	Tensores horizontales