



Tensores horizontales con pie acodado, Tipo: 2



Datos de pedido

Número de pedido	376640 2
GTIN	4020772008277
Clase de artículo	35A

Descripción

Ejecución:

Seguro contra pérdida para tornillos de presión.

- **Modo de construcción compacto gracias al nuevo mango.**
- **Mango ergonómico de 2 componentes con gran comodidad de manejo gracias al apoyo de la mano agrandado.**

Con pie acodado para montaje lateral.

Aplicación:

Para la fijación y la apertura rápidas en la fabricación de piezas en serie o para la incorporación en dispositivos de sujeción especiales. Apropiado para la sujeción en el taladrado, escariado, rectificado, curvado, soldadura, montaje, etc.

Descripción técnica

Ø de la perforación d	5,6 mm
Distancia entre orificios f	25,5 mm
Altura total	94 mm
Fuerza de retención P1	1000 N
Fuerza de retención P2	1200 N

Distancia entre taladros e	20 mm
Tornillo de presión	M6x35 mm
Longitud total	162 mm
Tipo	6833J
Altura de sujeción H	48 mm
Tipo de producto	Tensores horizontales