



Tensor vertical con pie horizontal, Tipo: 1



Datos de pedido

Número de pedido	376508 1
GTIN	4045197226266
Clase de artículo	32S

Descripción

Ejecución:

Con pie horizontal para la fijación a placas de montaje, etc.

Aplicación:

Para la fijación y la apertura rápidas en la fabricación de piezas en serie o para la incorporación en dispositivos de sujeción especiales. Apropiado para la sujeción en el taladrado, escariado, rectificado, curvado, soldadura, montaje, etc.

Descripción técnica

Distancia entre taladros e	16 mm
Longitud total	51,5 mm
Fuerza de retención P1	500 N
Fuerza de retención P2	710 N
Ø de la perforación d	3 mm
Altura total	77 mm

Distancia entre orificios f	24 mm
Tornillo de presión	M5 × 30 mm
Tipo	376508 1
Altura de sujeción H	19 mm
Tipo de producto	Tensor vertical