

Garant**Regla biselada inoxidable en estuche, Longitud: 200mm****Datos de pedido**

| | |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido | 460095 200 |
| GTIN | 4045197444301 |
| Clase de artículo | 41H |

Descripción**Ejecución:**

Cantos de medición precisos templados, rectificadas y lapeados de precisión. Sección transversal en forma de cuña con salida puntiaguda para comprobación también en esquinas, ranuras, holguras, etc. Con mango aislante de plástico para proteger el calor de las manos.

De acero **inoxidable. Ambos biseles mates antideslumbrantes.**

Nota:

La tolerancia de alineación de los cantos de medición se refiere a un intervalo de giro de $\pm 15^\circ$ con respecto al plano simétrico.

Descripción técnica

| | |
|--|------------------------------|
| Longitud | 200 mm |
| Tolerancia de alineación de los cantos de medición | 0,003 mm |
| Norma | DIN 874 |
| Material | Acero inoxidable |
| Superficie bisel | antideslumbrante deslustrado |
| Embalaje | Estuche |
| Calibración | F6 |
| Tipo de producto | Regla biselada |

Servicios

026000 200

Calibración Regla biselada Longitud máxima 200 mm

Calibración DAkkS Regla biselada Longitud máxima 500 mm

026010 500