



## Tensores horizontales con pie horizontal, Tipo: 2



### Datos de pedido

Número de pedido	376625 2
GTIN	4045197229922
Clase de artículo	32S

### Descripción

#### Ejecución:

Seguro contra pérdida para tornillos de presión.  
Con pie horizontal para la fijación a placas de montaje, etc.

#### Aplicación:

**Para la fijación y la apertura rápidas en la fabricación de piezas en serie** o para la incorporación en dispositivos de sujeción especiales. Apropiado para la sujeción en el taladrado, escariado, rectificado, curvado, soldadura, montaje, etc.

### Descripción técnica

Distancia entre taladros e	26 mm
Tornillo de presión	M6x40 mm
Distancia entre orificios f	25 mm
Fuerza de retención P1	1200 N
Ø de la perforación d	5,5 mm
Longitud total	163 mm
Fuerza de retención P2	1400 N
Altura total	54 mm
Tipo	376625 2

Altura de sujeción H	24 mm
Tipo de producto	Tensores horizontales