



## Tensores horizontales con pie acodado, Tipo: 3



### Datos de pedido

Número de pedido	376640 3
GTIN	4020772008284
Clase de artículo	35A

### Descripción

#### Ejecución:

Seguro contra pérdida para tornillos de presión.

- **Modo de construcción compacto gracias al nuevo mango.**
- **Mango ergonómico de 2 componentes con gran comodidad de manejo gracias al apoyo de la mano agrandado.**

Con pie acodado para montaje lateral.

#### Aplicación:

**Para la fijación y la apertura rápidas en la fabricación de piezas en serie** o para la incorporación en dispositivos de sujeción especiales. Apropiado para la sujeción en el taladrado, escariado, rectificado, curvado, soldadura, montaje, etc.

### Descripción técnica

Distancia entre orificios f	28,5 mm
Longitud total	206 mm
Fuerza de retención P1	1800 N
Ø de la perforación d	6,8 mm
Tornillo de presión	M8 × 45 mm

Altura total	86,5 mm
Distancia entre taladros e	24 mm
Fuerza de retención P2	2500 N
Tipo	6833J
Altura de sujeción H	40 mm
Tipo de producto	Tensores horizontales