



## Tensores horizontales con pie horizontal, Tipo: 3



### Datos de pedido

Número de pedido	376625 3
GTIN	4020772390358
Clase de artículo	32S

### Descripción

#### Ejecución:

Seguro contra pérdida para tornillos de presión.  
Con pie horizontal para la fijación a placas de montaje, etc.

#### Aplicación:

**Para la fijación y la apertura rápidas en la fabricación de piezas en serie** o para la incorporación en dispositivos de sujeción especiales. Apropiado para la sujeción en el taladrado, escariado, rectificado, curvado, soldadura, montaje, etc.

### Descripción técnica

Altura total	68,5 mm
Ø de la perforación d	6,6 mm
Longitud total	190 mm
Distancia entre orificios f	31,6 mm
Distancia entre taladros e	26 mm
Fuerza de retención P2	2300 N
Tornillo de presión	8 X 50 mm
Fuerza de retención P1	1650 N
Tipo	376625 3

Altura de sujeción H	33 mm
Tipo de producto	Tensores horizontales