



Tensores horizontales con pie horizontal, Tipo: 4



Datos de pedido

Número de pedido	376625 4
GTIN	4045197229946
Clase de artículo	32S

Descripción

Ejecución:

Seguro contra pérdida para tornillos de presión.
Con pie horizontal para la fijación a placas de montaje, etc.

Aplicación:

Para la fijación y la apertura rápidas en la fabricación de piezas en serie o para la incorporación en dispositivos de sujeción especiales. Apropiado para la sujeción en el taladrado, escariado, rectificado, curvado, soldadura, montaje, etc.

Descripción técnica

Altura total	90 mm
Ø de la perforación d	8,8 mm
Distancia entre orificios f	43 mm
Fuerza de retención P1	2500 N
Fuerza de retención P2	3500 N
Tornillo de presión	M10×90 mm
Distancia entre taladros e	41,2 mm
Longitud total	273 mm
Tipo	376625 4

Altura de sujeción H	45 mm
Tipo de producto	Tensores horizontales