

**Regla de montaje Modelo estrecho, Precisión 1, Longitud: 1500mm****Datos de pedido**

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido  | 460800 1500   |
| GTIN              | 4045197225955 |
| Clase de artículo | 42G           |

**Descripción****Ejecución:**

Fabricado de acero perfilado en I con perforaciones de aligeramiento. Con superficies de prueba rectificadas de precisión. Superficies laterales igualmente rectificadas. Pieza intermedia con acabado al martelé.

**Modelo estrecho, precisión 1.****Suministro:**

Incluido certificado de control de fábrica.

**Nota:**

Tenga en cuenta que el suministro es a **portes debidos**. Se entrega en caja de madera.

**Descripción técnica**

|                 |         |
|-----------------|---------|
| Sección anchura | 30 mm   |
| Peso            | 7,5 kg  |
| Sección altura  | 100 mm  |
| Longitud        | 1500 mm |

|                                 |                                      |
|---------------------------------|--------------------------------------|
| Calibración                     | F7                                   |
| Norma                           | DIN 874                              |
| Precisión                       | 1                                    |
| Atributo del nombre de producto | Precisión 1                          |
| Material                        | Acero perfilado en I                 |
| Certificado de prueba           | Certificado de prueba del fabricante |
| Tipo de producto                | Regla de montaje                     |

## Servicios

|   |             |
|---|-------------|
| CalibraciónRegla lisa Longitud máxima 2000 mm | 026080 2000 |
|---|-------------|