



## Tensores horizontales con pie vertical, Tipo: 0



### Datos de pedido

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido  | 376630 0      |
| GTIN              | 4020772008154 |
| Clase de artículo | 35A           |

### Descripción

#### Ejecución:

Seguro contra pérdida para tornillos de presión.

- **Modo de construcción compacto gracias al nuevo mango.**
- **Mango ergonómico de 2 componentes con gran comodidad de manejo gracias al apoyo de la mano agrandado.**

Con pie vertical para la fijación a resaltes y para construcciones soldadas.

#### Aplicación:

**Para la fijación y la apertura rápidas en la fabricación de piezas en serie** o para la incorporación en dispositivos de sujeción especiales. Apropiado para la sujeción en el taladrado, escariado, rectificado, curvado, soldadura, montaje, etc.

### Descripción técnica

|                            |              |
|----------------------------|--------------|
| Altura total               | 33 mm        |
| Ø de la perforación d      | 4,6 mm       |
| Tornillo de presión        | M4 x 25 mm   |
| Distancia entre taladros e | 11,5-15,5 mm |
| Fuerza de retención P2     | 400 N        |
| Fuerza de retención P1     | 250 N        |
| Longitud total             | 79 mm        |

|                      |                       |
|----------------------|-----------------------|
| Tipo                 | 6832J                 |
| Altura de sujeción H | 20 mm                 |
| Tipo de producto     | Tensores horizontales |