



## Tensores horizontales con bloqueo de seguridad, Tipo: 4



### Datos de pedido

Número de pedido	376650 4
GTIN	4020772008826
Clase de artículo	35A

### Descripción

#### Ejecución:

- Remaches de acero inoxidable.
- Casquillos de cojinete templados por cementación.
- Puntos de apoyo engrasados.
- Completo con tornillo de presión bonificado, galvanizado.
- Modo de construcción compacto gracias al nuevo mango.
- Mango ergonómico de 2 componentes con gran comodidad de manejo gracias al apoyo de la mano agrandado.
- Seguro contra pérdida para tornillos de presión.

#### Aplicación:

Gracias al bloqueo de seguridad patentado tanto en estado cerrado como abierto, especialmente apropiado si se producen vibraciones y en caso de montaje por encima de la cabeza.

### Descripción técnica

Distancia entre taladros e	41 mm
Fuerza de retención P2	3000 N
Distancia entre orificios f	29-43 mm
Altura total	75 mm
Longitud total	287 mm

Tornillo de presión	M8 × 65 mm
Ø de la perforación d	8,5 mm
Fuerza de retención P1	2000 N
Tipo	6830SJ
Altura de sujeción H	45 mm
Tipo de producto	Tensores horizontales