

**TAJIMA**
**Regla graduada de acero inoxidable, Longitud: 150 mm**

**Datos de pedido**

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido  | 461620 150    |
| GTIN              | 4975364041203 |
| Clase de artículo | 46R           |

**Descripción**
**Ejecución:**

De acero **inoxidable**, superficie mate con graduación precisa.

Canto superior con graduación de 1 mm, canto inferior con graduación de 1/2 mm.

Parte trasera con tabla de conversión pulgadas / medidas métricas y tabla de Ø de agujero para roscar.

Material: Acero fino, INOX

Calibración: F8

Límite de error: 0,12 mm

Sección anchura: 15 mm

Sección grosor: 0,5 mm

**Descripción técnica**

|                         |                         |
|-------------------------|-------------------------|
| Sección grosor          | 0,5 mm                  |
| Sección anchura         | 15 mm                   |
| Longitud                | 150 mm                  |
| Calibración             | F8                      |
| Límite de error         | 0,12 mm                 |
| Norma                   | EG I                    |
| División borde superior | 1 mm                    |
| División borde inferior | 1/2 mm                  |
| Material                | Acero fino, INOX        |
| Tipo de producto        | Regla graduada de acero |

---

**Servicios**Calibración Regla graduada de acero Longitud máxima  
500 mm

016100 500

Marcación Rotulación por láser Tipo

018940