



Tensores de biela Forma constructiva corta, Tipo: 2



Datos de pedido

Número de pedido	376700 2
GTIN	4020772008543
Clase de artículo	35A

Descripción

Ejecución:

Tornillos de ajuste bonificados.

- **Modo de construcción compacto gracias al mango.**
- **Mango ergonómico de 2 componentes con gran comodidad de manejo gracias al apoyo de la mano agrandado.**

Aplicación:

- **Fijación directa a paredes de chapa.**
- **Con rosca frontal en el cuerpo del dispositivo.**

Partes opcionales:

Pie acodado n.º 376730.

Nota:

- **A petición, de acero inoxidable.**

Descripción técnica

Rosca frontal en el tensor	M 16x1,5 mm
Tornillo de presión	M6x25 mm

Carrera de apriete	21,5 mm
Fuerza de retención P (compresión y tracción)	1000 N
Altura total H	73 mm
Longitud total L	161,5 mm
Tipo	6844J
Tipo de producto	Tensores de biela

Accesorios

Pie acodado estable Tipo 3	376730 3
Pie acodado estable Tipo 5	376730 5
Pie acodado estable Tipo 2	376730 2