

HOLEX**Regla de montaje Modelo estrecho, Precisión 1, Longitud: 3000mm****Datos de pedido**

Número de pedido	460800 3000
GTIN	4045197225979
Clase de artículo	42G

Descripción**Ejecución:**

Fabricado de acero perfilado en I con perforaciones de aligeramiento. Con superficies de prueba rectificadas de precisión. Superficies laterales igualmente rectificadas. Pieza intermedia con acabado al martelé.

Modelo estrecho, precisión 1.**Suministro:**

Incluido certificado de control de fábrica.

Nota:

Tenga en cuenta que el suministro es a **portes debidos**. Se entrega en caja de madera.

Descripción técnica

Peso	26 kg
Longitud	3000 mm
Sección anchura	40 mm
Sección altura	140 mm

Calibración	F7
Norma	DIN 874
Precisión	1
Atributo del nombre de producto	Precisión 1
Material	Acero perfilado en I
Certificado de prueba	Certificado de prueba del fabricante
Tipo de producto	Regla de montaje

Servicios

CalibraciónRegla lisa Longitud máxima 3000 mm	026080 3000
---	-------------