

**TAJIMA**
**Regla graduada de acero inoxidable, Longitud: 300 mm**

**Datos de pedido**

Número de pedido	461620 300
GTIN	4975364041210
Clase de artículo	46R

**Descripción**
**Ejecución:**

De acero **inoxidable**, superficie mate con graduación precisa.

Canto superior con graduación de 1 mm, canto inferior con graduación de 1/2 mm.

Parte trasera con tabla de conversión pulgadas / medidas métricas y tabla de Ø de agujero para roscar.

Material: Acero fino, INOX

Calibración: F10

Límite de error: 0,13 mm

Sección anchura: 25 mm

Sección grosor: 1 mm

**Descripción técnica**

Longitud	300 mm
Sección anchura	25 mm
Sección grosor	1 mm
Calibración	F10
Límite de error	0,13 mm
Norma	EG I
División borde superior	1 mm
División borde inferior	1/2 mm
Material	Acero fino, INOX
Tipo de producto	Regla graduada de acero

---

**Servicios**Calibración Regla graduada de acero Longitud máxima  
500/2 mm

016100 500/2

Marcación Rotulación por láser Tipo

018940